


## 鉄製スタンドLKC




- 誤動作による落下を防ぐ！  
新型ワンタッチクランプ採用



上下操作は  
握って離すだけ！

ケニス株式会社

## 簡易光学台 TKD2-M



- 明るい部屋でも観察できる
- フラットLEDで鮮明
- 色分けで分かりやすい指導
- 明るさ強弱切替機能
- 図形7種切替機能




ケニス株式会社

## 簡易光学台 TKD2-M

TKD2-M (マルチタイプ) 用光源装置について


ノーマルモード 切替えボタンで表示を自由に選択できます



矢印モード

実像の様子を段階的に確認しながら観察

STEP① STEP② STEP③  
左右のみ対称 上下のみ対称 どう写る？



理解を深める  
矢印モード

ケニス株式会社

## USBカメラ LSMW

特徴1 場面に合わせた使い分けができる！

ソフトの  
インストールは  
不要です！

教材提示




ピント調整  
機能付レンズ

顕微鏡  
カメラ



ケニス株式会社

## プログラミング制御スイッチ PSWK-S



- Micro:bitを使った自動栽培キット
- 電気の利用の実験も行える！
- 拡張性の高さから技術科の教材としても活用可能



プログラム例  
水の導電性を利用！

ケニス株式会社